

Cruce Speedway de bandeja de escalera



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Crea un cruce de 4 direcciones para bandeja de cable

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK

Bordes de seguridad protegen los cables durante la instalación

El perfil lateral ranurado, eliminando la perforación en obra para el corte a medida

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica

ESPECIFICACIONES

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	A	B	C	D
--------------------	--------------------	-------------	---	---	---	---

CL110X600ECH D	840830	600 mm	1350 mm	530 mm	1407 mm	80 mm
CL110X450ECH D	840820	450 mm	1200 mm	530 mm	1195 mm	80 mm
CL110X150ECH D	840800	150 mm	900 mm	530 mm	771 mm	80 mm
CL110X750ECH D	840840	750 mm	1500 mm	530 mm	1619 mm	80 mm
CL110X900ECH D	840850	900 mm	1650 mm	530 mm	1831 mm	80 mm
CL110X300ECH D	840810	300 mm	1050 mm	530 mm	983 mm	80 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	E
CL110X600ECHD	840830	110 mm
CL110X450ECHD	840820	110 mm
CL110X150ECHD	840800	110 mm
CL110X750ECHD	840840	110 mm
CL110X900ECHD	840850	110 mm
CL110X300ECHD	840810	110 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

