

4G24 Twist Clip con perno roscado



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Soporta accesorios eléctricos del riel para falso plafón acústico

No se requieren herramientas para la instalación

Instalación de fijación por giro rápida, fácil y segura

Diseñado para reducir el raspado del riel para falso plafón

La tuerca se vende por separado

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Longitud del tornillo (L)	Espesor del reborde (FT)
4G24M16WHSP 25	172290	Spring Acero, Acero	Pintado	Blanco	16mm	1.5 mm
4G24M11WH	171840	Spring Acero, Acero	Pintado	Blanco	11mm	1.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Longitud del tornillo (L)	Espesor del reborde (FT)
4G24M25WHSP 25	172300	Spring Acero, Acero	Pintado	Blanco	25mm	1.5 mm
4G24M16	171710	Spring Acero, Acero	nVent CADDY Armour	Gris	16mm	1.5 mm
4G24M25	171730	Spring Acero, Acero	nVent CADDY Armour	Gris	25mm	1.5 mm
4G24M11	171680	Spring Acero, Acero	nVent CADDY Armour	Gris	11mm	1.5 mm
4G24M16WH	171860	Spring Acero, Acero	Pintado	Blanco	16mm	1.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del perfil en T	Diámetro del tornillo (Sc)	Carga estática
4G24M16WHSP25	172290	24mm	6	220N
4G24M11WH	171840	24mm	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	24mm	6	220N
4G24M16	171710	24mm	6	220N
4G24M25	171730	24mm	6	220N
4G24M11	171680	24mm	6	220N
4G24M16WH	171860	24mm	6	220N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

