

Kit extensible para soporte de equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY



El Kit extensible para soporte de equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY ofrece una forma eficaz de vincular unidades. Gracias al Kit extensible para soporte de equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY, los instaladores tienen un sistema innovador que permite una instalación rápida y sencilla en cubierta de unidades Mini Split para climatización. Para mejorar aún más la productividad general, el ahorro y la seguridad en el lugar de trabajo, realice el montaje previo del sistema con antelación.

CARACTERÍSTICAS

Se tarda un 80 % menos en instalar este sistema que otras opciones estándar del mercado

Con un ajuste entre 305 y 457 mm (12 y 18"), se reduce la necesidad de utilizar distintos artículos

El aumento del ajuste otorga flexibilidad a la hora de mover barras, ya que se puede desplazar el kit según sea necesario

El kit de extensión permite una capacidad infinita para vincular unidades y admite opciones de montaje previo

El kit de extensión es 213 mm (8,4") más largo que el kit de cuatro postes para poder hacer el mantenimiento in situ del equipo montado

Distribuya la carga de forma equitativa y evite daños en la membrana del techo con las patas de espuma tipo PEK de nVent CADDY

Con una clasificación de carga, puede soportar una amplia variedad de tamaños o salidas BTU de equipos

Su estructura y tornillería galvanizada en caliente ofrecen una resistencia superior a la corrosión en entornos agresivos

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Temperatura	Altura (H)	Longitud (L)
PEKLDEF	360531	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	-34.4 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1265mm


Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Base de poste (A)	Tubo cuadrado (B)	Conjunto de barra transversal (C)	Anchura (W)	Superficie
PEKLDEF	360531	152 mm x 2 pc	1224.28 mm x 2 pc	521 mm x 2 pc	660 mm	0.046m ²

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad	Carga estática máxima (F)	Factor de seguridad de carga estática
PEKLDEF	360531	11.5 kg	1779N	3:01

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

