


Escuadra para clavadora de gas o batería para soportar varilla roscada en acero muelle nVent CADDY Rod Lock



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Suspende la varilla roscada sin necesidad de herrajes adicionales

Sistema completo con escuadra para clavadoras de gas o batería

Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalación más segura sin utilizar las manos permitiendo una fijación a la estructura a través de un alargador

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

Funciona con extremos de varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

El diseño incluye un mecanismo de desbloqueo accionado mediante una pinza

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Altura (H)	Anchura (W)
4QTIGBSF	170896	Spring Acero, Acero, Nylon	nVent CADDY Armour, Electro galvanizado	6	48.7 mm	66.8 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	A	B	Carga estática
4QTIGBSF	170896	46.4 mm	36 mm	330N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática máxima será la de la escuadra. Consulte con el fabricante de los clavos que serán utilizados para evaluar la carga estática y la compatibilidad con el tipo de hormigón. La carga máxima será la carga estática más baja de las dos.

El inserto para clavadoras es compatible con las clavadoras BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o equivalentes.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

