

nVent CADDY Speed Link SLK con insterto para Calavadora



CARACTERÍSTICAS

Sistema completo, incluyendo un cable de acero, un dispositivo de bloqueo, y una escuadra para clavadoras

Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalacion mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijacion a la estructura a traves de un alargador

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto

ESPECIFICACIONES

Diámetro del cable de acero:	1.5 mm
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Acabado:	Electro galvanizado
De conformidad con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Longitud del cable de acero	A	B	Carga estática
SLK15L2GBSF	197812	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene, Nylon	2m	38 mm	25.5 mm	195N
SLK15L3GBSF	197813	Steel, Aleación de zinc, Polypropylene, Nylon	3m	38 mm	25.5 mm	195N


Espesor (T): 12.5 mm
Anchura (W): 19 mm
Altura (H): 55 mm
Ángulo (a): 90 ° Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática maxima sera la de la escuadra. Consulte con el fabricante de los clavos que seran utilizados para evaluar la carga estatica y la compatibilidad con el tipo de hormigón. La Carga maxima sera la carga estática mas baja de las dos.

El inserto para clavadoras es compatible conlas clavadoras BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 o equivalentes.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

