

Elevador Exterior 90° de bandeja de escalera Speedway



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Crea un elevador exterior a 90° para bandeja de cable

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK

Bordes de seguridad protegen los cables durante la instalación

El perfil lateral ranurado, eliminando la perforación en obra para el corte a medida

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica

ESPECIFICACIONES

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Material: Acero

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Ángulo (a)	A	B	C
--------------------	--------------------	-------------	------------	---	---	---

CL110X900OR9 OHD	840650	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X750OR9 OHD	840640	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X600OR9 OHD	840630	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X450OR9 OHD	840620	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X150OR9 OHD	840600	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm
CL110X300OR9 OHD	840610	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	D
CL110X900OR90HD	840650	80 mm
CL110X750OR90HD	840640	80 mm
CL110X600OR90HD	840630	80 mm
CL110X450OR90HD	840620	80 mm
CL110X150OR90HD	840600	80 mm
CL110X300OR90HD	840610	80 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

