

# nVent ERICO Railclips, martillables, conductores opuestos paralelos



## CARACTERÍSTICAS

Diseño "martillable"

Soporta con seguridad a los conductores, lo que reduce el mantenimiento y mejora la seguridad a los lados del raíl

Instalación fácil y rápida con martillo

Admite diversos perfiles de raíl

No requiere eliminación de material de balasto

El revestimiento patentado multicapa provee una óptima protección contra la corrosión

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2



| Número de catálogo | Número de artículo | Material     | Acabado                                                                                  | Tipo de carril              | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| EM58SN8SH          | 595350             | Spring Steel | Recubrimiento propietario de múltiples capas, Cataphoresis and Polyester Black Treatment | 40 kg a 65 kg tramos T-Rail | 42.67mm      | 50.8 mm     |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Grosor del patín del carril (RFT) | Diámetro (Ø) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|

|           |        |          |       |
|-----------|--------|----------|-------|
| EM58SN8SH | 595350 | 13.21 mm | 18 mm |
|-----------|--------|----------|-------|

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE