

Kit nVent ERIFLEX Flexibar Advanced



CARACTERÍSTICAS

Conecta la barra colectora a un conmutador fijo

El kit incluye nVent ERIFLEX Flexibar Advanced preformada con extremos troquelados y cubiertas de los extremos

El kit se puede usar en tres configuraciones

Aislamiento con material de alta resistencia, libre de halógenos, retardante de llama y baja emisión de humo con menos de 20 % de contacto con el conductor para tener mayor flexibilidad

El cobre estañado permite la conexión con conductores en aluminio o en cobre

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Clasificación libre de halógenos:	UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1
Clasificación de humo, toxicidad y acidez:	IEC® 60754-2
Clasificación de baja emisión de humos:	IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885
Clasificación de resistencia UV:	UL® 854;UL® 2556
Grado de inflamabilidad:	UL® 94V-0

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal de aplicación típica	Tipo	Peso por unidad
FLXADVKIT250AT	534800	250 A	Tres fases	0.76 kg
FLXADVKIT250ATN	534805	250 A	Tres fases con neutral	0.98 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal de aplicación típica	Tipo	Peso por unidad
FLXADVKIT630AT	534810	630 A	Tres fases	2.1 kg
FLXADVKIT630ATN	534815	630 A	Tres fases con neutral	3.1 kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE