


Resistencia anticondensación pequeña, EGK



Esta pequeña resistencia anticondensación, EGK, está disponible en un rango de capacidades de calefacción de 10 a 30 vatios. Su tamaño permite instalarla fácilmente en espacios reducidos. La condensación de agua se elimina, incluso cuando la temperatura ambiente desciende bruscamente. Para la versión nVent HOFFMAN UL, póngase en contacto con nVent HOFFMAN.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE

EAC

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Calefactor semiconductor pequeño para fijarlo en posición vertical y prevenir la condensación. Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715). Para la versión nVent HOFFMAN UL, póngase en contacto con nVent HOFFMAN.

Elemento de calefacción: Resistencia PTC.

Material: Plástico y el perfil en aluminio anodizado.

Temperatura de funcionamiento: -45 °C a +70 °C. La capacidad de calefacción es para una temperatura ambiente de 20 °C.

Conexión: Cable de silicona de 3 x 0,5 mm² (300 mm). Para calefactores UL cable 3XAWG20 (300 mm).

Protección: IP 44, Clase I (a tierra).

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Capacidad nominal (vatio)	Material	Acabado
EGK020	62mm	55mm	25mm	20W	De plástico, De plástico	Molino
EGK030	72mm	55mm	25mm	30W	De plástico, De plástico	Molino
EGK010	52mm	55mm	25mm	10W	De plástico, De plástico	Molino

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los valores de voltaje min / max para calefactores 120-240 V corresponde a 110/265 V, operando con voltajes por debajo de 140 V CA/CC se reduce el rendimiento térmico aproximadamente un 10%.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.