

# Monitor, Teclado, Touchpad, cajón de 1 U

## Data Solutions



Diseñado para montaje en rack estándar de 19" diseñado para comodidad Diseño robusto para uso intenso o operación en entornos hostiles

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Chasis de monitor TFT a color de 17", 1 U (resolución 1280 x 1024; se conecta a la interfaz VGA)

Teclado con diseño de teclado de diferentes idiomas (se conecta a través de USB)

Touchpad integral (se conecta a través de USB)

Suministro de voltaje: Entrada de amplio rango (tensión de red nominal 110 a 240 VAC), alimentación de tensión 12, 24 y 48 VDC bajo petición

Montaje ajustable en profundidad para diferentes pasos de los soportes de panel de servidor/deslizamiento; profundidad de montaje (dimensión c = espaciado de perfiles de 19"): Dimensión c 470 ... 740 mm

### ESPECIFICACIONES

**Fondo:** 470mm  
**Tipo de producto:** Gabinete/cajón rack

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Color | Código de color | Tipo | Compatible con |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------|-----------------|------|----------------|
|--------------------|-----------------|----------------------|-------|-----------------|------|----------------|

|           |    |   |           |          |                                  |                     |
|-----------|----|---|-----------|----------|----------------------------------|---------------------|
| 60118-580 | 1U | 1 | Jet Black | RAL 9005 | Monitor,<br>teclado,<br>Touchpad | Gabinetes de<br>19" |
| 60118-582 | 1U | 1 | Jet Black | RAL 9005 | Monitor,<br>teclado,<br>Touchpad | Gabinetes de<br>19" |
| 60118-581 | 1U | 1 | Jet Black | RAL 9005 | Monitor,<br>teclado,<br>Touchpad | Gabinetes de<br>19" |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de teclado    |
|--------------------|--------------------|
| 60118-580          | QWERTY REINO UNIDO |
| 60118-582          | AZERTY             |
| 60118-581          | QWERTZ             |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras versiones bajo petición. Con trackball o pad numérico.

Otros diseños de teclado Vea el manual del usuario.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.