


Tornillo Panhead, Pozidrive

Data Solutions

Tornillo Panhead, Pozidrive.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tornillo Panhead, pozidrive

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Tornillo

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Diámetro	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos
21102-024	3mm	6mm	Zinc plateado	100	M3	
21120-150	5mm	10mm	Zinc plateado	100	M5	
21101-314		5mm	Niquelado	100	M2.5	

Número de catálogo	Diámetro	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos
21100-021	6mm	16mm	Zinc plateado	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	Zinc plateado	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	Zinc plateado	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO
21120-202	6mm	16mm	Zinc plateado	50	M6	
21120-203	6mm	16mm	Zinc plateado	100	M6	
21101-219		6mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit
21101-069		8mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit
21101-220		10mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit
21100-788		12mm	Zinc plateado	100	M5	EuropacPRO
21101-221		12mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit
21101-222		16mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Tipo de rosca	Certificaciones
21102-024	Tornillo Panhead		Métrica	RoHS
21120-150	Bloque de codificación	Gabinete		RoHS
21101-314	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS
21100-021	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21100-022	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21100-650	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21120-202	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		
21120-203	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		
21101-219	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS
21101-069	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS
21101-220	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS
21100-788	Tornillo Panhead	Subpistas		RoHS
21101-221	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS
21101-222	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.