

# Sólo molde de trabajo especial de guía, Alimentación

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Moldes de repuesto diseñados para unir estructuras en aplicaciones de unión de potencia

Para usarse con terminales preformados en fábrica

Disponible en orientación para mano derecha o izquierda

### ESPECIFICACIONES

**Tipo de carril:** Perfiles de carril de la grúa

**Material:** Grafito

**Estilo de terminal de conexión:** J

Table 1/1

| Número de catálogo | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador | Orientación    |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|
| PBJT503LHM         | 2/0 Concéntrico      | 10.62mm                                  | T5                 | Mano izquierda |
| PBJT503RHM         | 2/0 Concéntrico      | 10.62mm                                  | T5                 | Mano derecha   |
| PBJT52QLHM         | 4/0 Concéntrico      | 13.41mm                                  | T5                 | Mano izquierda |

| Número de catálogo | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador | Orientación              |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| PBJT52QM           | 4/0 Concéntrico      | 13.41mm                                  | T5                 | Mano izquierda y derecha |
| PBJT52QRHM         | 4/0 Concéntrico      | 13.41mm                                  | T5                 | Mano derecha             |
| PBJT52WLHM         | 250 kcmil Ropelay    | 19.05mm                                  | T5                 | Mano izquierda           |
| PBJT52WM           | 250 kcmil Ropelay    | 19.05mm                                  | T5                 | Mano izquierda y derecha |
| PBJT52WRHM         | 250 kcmil Ropelay    | 19.05mm                                  | T5                 | Mano derecha             |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**