

Codo de 90 grados, cubierta abisagrada, tendido



El codo de 90° con cubierta con bisagra empotrada y abertura superior exterior se usa para instalaciones de ductos para cableado en ángulo recto. Debido a que las secciones de ducto colocado pueden montarse con cubiertas orientadas en cualquier dirección, se encuentran disponibles tres codos de 90° diferentes. La selección adecuada permite al usuario mantener el mismo acceso y, por lo tanto, preservar la función de colocación para instalaciones con ángulos rectos.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado por la Asociación Canadiense de Estándares

CARACTERÍSTICAS

El codo de 90° con cubierta con bisagras empotrado y abertura superior exterior se usa para instalaciones de ductos en ángulo recto.

Debido a que las secciones del ducto pueden montarse con cubiertas orientadas en cualquier dirección, se encuentran disponibles tres codos de 90° diferentes.

La selección adecuada permite al usuario mantener el mismo acceso y, por lo tanto, preservar la función de colocación para instalaciones con ángulos rectos.

ESPECIFICACIONES

Código de color: ANSI 61
Acabado: Galvanizado; Polvo recubierto
Color: Gris
Material: Acero suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Tipo de placa selladora	Número de placas selladoras
F126LE9A	Codo	305mm	152mm	1.9mm	Piso	1
F126LE9B	Codo	305mm	152mm	1.9mm	Piso	1
F126LE9C	Codo	305mm	152mm	1.9mm	Piso	1
F22LE9A	Codo	64mm	64mm	1.9mm	Piso	1
F22LE9B	Codo	64mm	64mm	1.9mm	Piso	1
F22LE9C	Codo	64mm	64mm	1.9mm	Piso	1
F44LE9A	Codo	102mm	102mm	1.9mm	Piso	1
F44LE9B	Codo	102mm	102mm	1.9mm	Piso	1
F44LE9C	Codo	102mm	102mm	1.9mm	Piso	1
F66LE9A	Codo	152mm	152mm	1.9mm	Piso	1
F66LE9B	Codo	152mm	152mm	1.9mm	Piso	1
F66LE9C	Codo	152mm	152mm	1.9mm	Piso	1
F88LE9A	Codo	203mm	203mm	1.9mm	Piso	1
F88LE9B	Codo	203mm	203mm	1.9mm	Piso	1
F88LE9C	Codo	203mm	203mm	1.9mm	Piso	1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.