


Terminal aéreo, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Puntos de terminación de descargas atmosféricas para usar con las bases del terminal aéreo

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Tipo	Altura (H)	Tamaño de rosca (TS)
LPA225ST	Aluminio		12.7 mm	Contundente	609.6 mm	1/2" UNC
LPA227ST	Aluminio		12.7 mm	Contundente	914.4 mm	1/2" UNC
LPA245ST	Aluminio		15.88 mm	Contundente	609.6 mm	5/8" UNC
LPC205BST	Cobre	Desnudo	9.53 mm	Contundente	609.6 mm	3/8" UNC
LPC225B	Cobre	Desnudo	12.7 mm	Agudo	609.6 mm	1/2" UNC

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro (Ø)	Tipo	Altura (H)	Tamaño de rosca (TS)
LPC225BST	Cobre	Desnudo	12.7 mm	Contundente	609.6 mm	1/2" UNC
LPC242BST	Cobre	Desnudo	15.88 mm	Contundente	304.8 mm	5/8" UNC
LPC245BST	Cobre	Desnudo	15.88 mm	Contundente	609.6 mm	5/8" UNC
LPC247B	Cobre	Desnudo	15.88 mm	Agudo	914.4 mm	5/8" UNC
LPC415	Cobre	Desnudo	15.88 mm	Agudo	1524 mm	5/8" UNC
LPC416	Cobre	Desnudo	15.88 mm	Agudo	1828.8 mm	5/8" UNC

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad
LPA225ST	0.21 kg
LPA227ST	0.31 kg
LPA245ST	0.33 kg
LPC205BST	0.37 kg
LPC225B	0.66 kg
LPC225BST	0.66 kg
LPC242BST	0.52 kg
LPC245BST	0.78 kg
LPC247B	1.29 kg
LPC415	2.59 kg
LPC416	3.1 kg



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE