

# Placas de montaje | Armarios autoportantes, MP



La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar el armario, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa de montaje estándar. Puede montarse también en el lateral de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el lateral con el perfil deslizante MTS. Para usar con cargas pesadas en entornos con vibraciones

Material: Acero galvanizado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Carga máxima: 6000 N.

Instrucciones de montaje: Use MPA para montar la MP dentro del armario. Ajustable en profundidad con el accesorio MPD.

Use el MPA para montar el MP dentro del gabinete; ajustable en profundidad con el accesorio MPD

## ESPECIFICACIONES

**Espesor:** 3mm  
**Acabado:** Galvanizado  
**Material:** Acero suave

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Altura de la placa de montaje | Anchura de la placa de montaje |
|--------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| MP1606             | 1600mm | 600mm   | 25mm  | 1494mm                        | 494mm                          |
| MP1608             | 1600mm | 800mm   | 25mm  | 1494mm                        | 694mm                          |
| MP1806             | 1800mm | 600mm   | 25mm  | 1694mm                        | 494mm                          |
| MP1808             | 1800mm | 800mm   | 25mm  | 1694mm                        | 694mm                          |
| MP2006             | 2000mm | 600mm   | 25mm  | 1894mm                        | 494mm                          |
| MP2008             | 2000mm | 800mm   | 25mm  | 1894mm                        | 694mm                          |
| MP1212             | 1200mm | 1200mm  | 25mm  | 1094mm                        | 1094mm                         |
| MP1612             | 1600mm | 1200mm  | 25mm  | 1494mm                        | 1094mm                         |
| MP1812             | 1800mm | 1200mm  | 25mm  | 1694mm                        | 1094mm                         |
| MP1816             | 1800mm | 1600mm  | 25mm  | 1694mm                        | 1494mm                         |
| MP2012             | 2000mm | 1200mm  | 25mm  | 1894mm                        | 1094mm                         |
| MP2016             | 2000mm | 1600mm  | 25mm  | 1894mm                        | 1494mm                         |
| MP1206             | 1200mm | 600mm   | 25mm  | 1094mm                        | 494mm                          |
| MP1208             | 1200mm | 800mm   | 25mm  | 1094mm                        | 694mm                          |
| MP1406             | 1400mm | 600mm   | 25mm  | 1294mm                        | 494mm                          |
| MP1408             | 1400mm | 800mm   | 25mm  | 1294mm                        | 694mm                          |

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Altura de la placa de montaje | Anchura de la placa de montaje |
|--------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| MP1610             | 1600mm | 1000mm  | 25mm  | 1494mm                        | 894mm                          |
| MP1810             | 1800mm | 1000mm  | 25mm  | 1694mm                        | 894mm                          |
| MP2010             | 2000mm | 1000mm  | 25mm  | 1894mm                        | 894mm                          |
| MP2210             | 2200mm | 1000mm  | 25mm  | 2094mm                        | 894mm                          |
| MP2212             | 2200mm | 1200mm  | 25mm  | 2094mm                        | 1094mm                         |
| MP1804             | 1800mm | 400mm   | 25mm  | 1694mm                        | 294mm                          |
| MP1805             | 1800mm | 500mm   | 25mm  | 1694mm                        | 394mm                          |
| MP2004             | 2000mm | 400mm   | 25mm  | 1894mm                        | 294mm                          |
| MP2005             | 2000mm | 500mm   | 25mm  | 1894mm                        | 394mm                          |
| MP2206             | 2200mm | 600mm   | 25mm  | 2094mm                        | 494mm                          |
| MP2208             | 2200mm | 800mm   | 25mm  | 2094mm                        | 694mm                          |
| MP1410             | 1400mm | 1000mm  | 25mm  | 1294mm                        | 894mm                          |
| MP1412             | 1400mm | 1200mm  | 25mm  | 1294mm                        | 1094mm                         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Para un ancho de 1600 mm, la placa de montaje se suministra como dos placas de montaje de 800 mm de ancho y una placa intermedia.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.