


Soldadora completa doble T8 de unión de juntas, eléctrica



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl

La conexión se realiza dentro de los límites de la placa de empalme

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: C

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Longitud de unión	Estilo de soldador
PBCT8X3		Graphite, Steel, Termoplástico	50 mm ² Ropelay	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	Graphite, Steel, Termoplástico	120 mm ² Ropelay	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13		Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 Concéntrico	10.62mm	330.2mm	T8
PBCT82J13		Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 Ropelay	12.19mm	330.2mm	T8

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Longitud de unión	Estilo de soldador
PBCT82J9		Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 Ropelay	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		Graphite, Steel, Termoplástico	3/0 Compuesto	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		Graphite, Steel, Termoplástico	4/0 Ropelay	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		Graphite, Steel, Termoplástico	95 mm ² Ropelay	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	330.2mm	T8

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE