

Placas de montaje | Distribución de potencia, MSMPN



The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa de montaje para la instalación de disyuntores. Adecuada para conexiones a izquierda o a derecha.

Material: Acero galvanizado de 1.5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular con MSMPA01 o MSMPF01.

Rápido maquinizado y montaje de componentes

ESPECIFICACIONES

Acabado: Plateado
Material: Acero

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Tipo	Compatible con armario de tamaño	Tamaño del panel	Material del armario
MSMPN1008H	10mm	800mm	Apertura horizontal	100 x 800mm	96 x 670mm	Acero suave
MSMPN0506	50mm	600mm	Claro	50 x 600mm	496 x 470mm	Acero suave
MSMPN0508	50mm	800mm	Claro	50 x 800mm	496 x 670mm	Acero suave
MSMPN1006	100mm	600mm	Claro	100 x 600mm	96 x 470mm	Acero suave
MSMPN1006H	100mm	600mm	Apertura horizontal	100 x 600mm	96 x 470mm	Acero suave
MSMPN1008	100mm	800mm	Claro	100 x 800mm	96 x 670mm	Acero suave
MSMPN1506	150mm	600mm	Claro	150 x 600mm	146 x 470mm	Acero suave
MSMPN1506V	150mm	600mm	Apertura vertical	150 x 600mm	146 x 470mm	Acero suave
MSMPN1508	150mm	800mm	Claro	150 x 800mm	146 x 670mm	Acero suave
MSMPN1508V	150mm	800mm	Apertura vertical	150 x 800mm	146 x 670mm	Acero suave
MSMPN2006	200mm	600mm	Claro	200 x 600mm	196 x 470mm	Acero suave
MSMPN2006V	200mm	800mm	Apertura vertical	200 x 600mm	196 x 470mm	Acero suave
MSMPN2008	250mm	600mm	Claro	200 x 800mm	196 x 670mm	Acero suave
MSMPN2008V	200mm	800mm	Apertura vertical	200 x 800mm	196 x 670mm	Acero suave
MSMPN2506	250mm	600mm	Claro	250 x 600mm	246 x 470mm	Acero suave
MSMPN2506V	250mm	600mm	Apertura vertical	250 x 600mm	246 x 470mm	Acero suave
MSMPN2508	250mm	800mm	Claro	250 x 800mm	246 x 670mm	Acero suave

Número de catálogo	Altura	Anchura	Tipo	Compatible con armario de tamaño	Tamaño del panel	Material del armario
MSMPN2508V	250mm	800mm	Apertura vertical	250 x 800mm	246 x 670mm	Acero suave
MSMPN3006	300mm	600mm	Claro	300 x 600mm	296 x 470mm	Acero suave
MSMPN3006V	300mm	600mm	Apertura vertical	300 x 600mm	296 x 470mm	Acero suave
MSMPN3008	300mm	800mm	Claro	300 x 800mm	296 x 670mm	Acero suave
MSMPN3008V	300mm	800mm	Apertura vertical	300 x 800mm	296 x 670mm	Acero suave
MSMPN4006	400mm	600mm	Claro	400 x 600mm	396 x 470mm	Acero suave
MSMPN4006V	400mm	600mm	Apertura vertical	400 x 600mm	396 x 470mm	Acero suave
MSMPN4008	400mm	800mm	Claro	400 x 800mm	396 x 670mm	Acero suave
MSMPN4008V	400mm	800mm	Apertura vertical	400 x 800mm	396 x 670mm	Acero suave
MSMPN4506	450mm	600mm	Claro	450 x 600mm	446 x 470mm	Acero suave
MSMPN4506V	450mm	600mm	Apertura vertical	450 x 600mm	446 x 470mm	Acero suave
MSMPN4508	450mm	800mm	Claro	450 x 800mm	446 x 670mm	Acero suave
MSMPN4508V	450mm	800mm	Apertura vertical	450 x 800mm	446 x 670mm	Acero suave
MSMPN5006	500mm	600mm	Claro	500 x 600mm	496 x 470mm	Acero suave
MSMPN5008	500mm	800mm	Claro	500 x 800mm	496 x 670mm	Acero suave
MSMPN6006	600mm	600mm	Claro	600 x 600mm	596 x 470mm	Acero suave
MSMPN6006V	600mm	600mm	Apertura vertical	600 x 600mm	596 x 470mm	Acero suave
MSMPN6008	600mm	800mm	Claro	600 x 800mm	596 x 670mm	Acero suave
MSMPN6008V	600mm	1000mm	Apertura vertical	600 x 800mm	596 x 670mm	Acero suave
MSMPN6010	600mm	1000mm	Claro	600 x 1000mm	596 x 870mm	Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.