


# Adaptador de embarrado 32 A con cables, WO60



Adaptadores de embarrado adaptados al diseño del componente de los fabricantes.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

GL

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Adaptador de embarrado, 32 A. Con cables de 6 mm<sup>2</sup>. Adaptado al diseño del fabricante del disyuntor.

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 32 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 1.6 W.

Ancho: 45 mm.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Certificaciones: GL.

Tipo: 32427 - For direct starter Schneider Electric LUB12/32; 32434 - For direct starter Schneider Electric GV2-M/P; 32498 - For direct starter ABB MS116/132; 32639 - For direct starter Siemens S0 with screw connection

ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |        |         |       |                          |          |                   |
|--------------------|--------|---------|-------|--------------------------|----------|-------------------|
| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Material                 | Acabado  | Color             |
| 32427              | 200mm  | 45mm    | 63mm  | De plástico, Acero suave | Plateado | Negro, Gris claro |
| 32498              | 200mm  | 45mm    | 63mm  | De plástico, Acero suave | Plateado | Negro, Gris claro |
| 32434              | 200mm  | 45mm    | 63mm  | De plástico, Acero suave | Plateado | Negro, Gris claro |
| 32639              | 200mm  | 45mm    | 63mm  | De plástico, Acero suave | Plateado | Negro, Gris claro |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.