


Tapa ventilada superior para cables, CRB



En esta placa de techo es posible instalar hasta cuatro ventiladores, lo que permite refrigerar el armario de forma gradual según el número de ventiladores instalados. Las escobillas de las aberturas para cables permiten instalar con facilidad cables de distintos diámetros.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para paso de cables por tres entradas junto con ventilación. Las aperturas están provistas de escobillas. Para montar tapas de cierre DFC o interiormente ventiladores DFN01 (máximo 4)

Material: Chapa de acero de 1,5mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con cepillos y accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada ventiladores DFN o tapas de cierre DFC.

Los cepillos instalados en las aberturas para cables permiten que diferentes diámetros de cables se instalen en el campo al mismo tiempo.

Se recomienda instalar filtros de escape en la parte inferior del recinto para permitir que el aire circule adecuadamente

Los recortes deben estar cubiertos por ventiladores, DFN, o placas de cubierta, DFC, dependiendo del grado de refrigeración requerido

Para paso de cables por tres entradas junto con ventilación

Las aperturas están provistas de escobillas

Para montar tapas de cierre DFC o interiormente ventiladores DFN01 (máximo 4)

Requisitos de montaje: Agregue ventiladores DFN o placas de cierre DFC

ESPECIFICACIONES

- Espesor:

1.5mm
- Color:

Gris claro
- Material:

Acero suave
- Acabado:

Polvo recubierto
- Código de color:

RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad de entradas de cables	Material del armario	Envío rápido
CRB0808R5	17mm	800mm	800mm	6	Acero suave	No
CRB0806R5	17mm	800mm	600mm	4	Acero suave	No
CRB0608R5	17mm	600mm	800mm	6	Acero suave	No
CRB0606R5	17mm	600mm	600mm	4	Acero suave	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.