

Tapa con cortes DIN, UFCP-D



Esta cubierta frontal de poliéster incorpora mecanizados para montar componentes modulares, lo que elimina la necesidad de realizar labores de mecanizado. Las conexiones eléctricas y los cables están protegidos, lo que significa que las operaciones de campo pueden llevarse a cabo de forma segura.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Cubierta frontal con aberturas para componentes DIN. Distancia entre UFCP y puerta de armario: 39 mm; 49 mm para UCP750 y superior. Posición de montaje reversible para aumentar la distancia entre el UFCP y la puerta del armario en 30 mm. El marco de montaje con carriles DIN UMFxxxx se debe pedir por separado.

Material: Poliéster.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: Tapa, soportes de fijación, fijadores de cuarto de vuelta y accesorios de montaje.

Entrega: Cover plate, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Poliéster
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Profundidad de montaje máxima	Cantidad de módulos	Cantidad de filas
UFCP3201	315mm	215mm	125mm	125mm	12	2
UFCP4301	415mm	315mm	150mm	150mm	24	2
UFCP5401	515mm	415mm	150mm	150mm	54	3
UFCP6401	615mm	415mm	150mm	150mm	54	3
UFCP7501	735mm	535mm	150mm	150mm	88	4
UFCP8601	835mm	635mm	150mm	150mm	96	4
UFCP1081	1035mm	835mm	150mm	150mm	180	5

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.