

Sealing Disk



Sealing disks are typically used in vertical pump fill applications, such as columns and shear walls. The sealing disk prevents bedding mortar from entering into the sleeve during installation and grout filling.

CARACTERÍSTICAS

Rubber seal is designed to fit tightly around the reinforcing bar

Easy to install

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Diámetro 1 (Ø1)
LK607	145640	Acero, Neoprene	16 mm, 20 mm	#5, #6, #7	15M, 20M	89 mm
LK608	145645	Acero, Neoprene	25 mm	#8	25M	92 mm
LK614	145665	Acero, Neoprene	43 mm	#14	45 MILLONES	105 mm
LK611	145660	Acero, Neoprene	36 mm	#11	35 MILLONES	105 mm
LK610	145655	Acero, Neoprene	32 mm	#10		102 mm
LK609	145650	Acero, Neoprene	28 mm	#9	30M	95 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro 2 (Ø2)	Espesor (T)	Peso por unidad
LK607	145640	12.7 mm	2 mm	0.03 kg
LK608	145645	22.2 mm	2 mm	0.03 kg
LK614	145665	38.1 mm	2 mm	0.04 kg
LK611	145660	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK610	145655	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK609	145650	25.4 mm	2 mm	0.04 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE