

Perfil fijación rápida, 2000

NÚMERO DE CATÁLOGO

CLPF2000



Los perfiles de montaje se pueden fijar en todas las direcciones, lo que proporciona total flexibilidad para el montaje de accesorios, componentes y otros equipos.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Los perfiles del sistema CLPF tienen 40 mm de ancho y 25 mm de alto, pueden montarse en todas las direcciones en el marco del armario. Pueden usarse también en combinación con los perfiles CLPK y VB. Girando el perfil, puede usarse como el perfil CP 20/40 estándar en combinación con la tuerca deslizante GLM 40/6 para ajuste en continuo de la posición. Los perfiles, una vez montados dentro de la estructura quedan enrasados con los del armario. Poseen dos filas de taladros para fijación para tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes. Para perfiles de 90 mm de ancho se puede montar 2 perfiles juntos.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles incluyendo la línea de fijación rápida.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura: 40mm

Anchura: 1925mm

Fondo: 25mm

Altura de armario compatible: 2000mm min

Anchura de armario compatible: 2000mm min

Profundidad de armario compatible: 2000mm min

Carga máxima horizontal C: Solo se permiten cargas verticales

Carga máxima horizontal: Solo se permiten cargas verticales

Material: Acero suave

Acabado: Zinc plateado

Espesor: 1.5mm

Cantidad del paquete: 4

Peso: 7.1kg

Material del armario: Acero suave

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.