

Marco para tapas individuales, UFCP-I



Este marco de poliéster puede personalizarse con cubiertas planas o ranuradas, por lo que resulta una solución flexible para componentes tanto modulares como no modulares.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: El marco debe cubrirse con placas de recubrimiento UICP individuales. Para armarios de 600 y 800 mm de ancho, tiene 2 columnas. Distancia entre UFCP y puerta de armario: 39 mm; 49 mm para UCP750 y superior. Posición de montaje reversible para aumentar la distancia entre el UFCP y la puerta de la carcasa en 30 mm.

Material: Poliéster.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: Marco, soportes de fijación, fijadores de cuarto de vuelta y accesorios de montaje.

Entrega: Marco, supporting brackets, one quarter turn fasteners and mounting accessories

The frame can be customized with plain or slotted cover plates to meet customer specific requirements

The frame provides a flexible solution to customers as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates

Both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Plain or slotted cover plates UICP, are required to be mounted onto the polyester frame

Single frame: UFCP4302, UFCP5402, UFCP6402, UFCP7502

Double frame: UFCP8602, UFCP1082

ESPECIFICACIONES

Color:	Gris claro
Material:	Poliéster
Código de color:	RAL 7035
Acabado:	Suave

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Tipo de bastidor	Número de placas base incluidas	Material del armario	Envío rápido
UFCP4302	415mm	315mm	Una bahía	2	Poliéster	No
UFCP6402	615mm	415mm	Una bahía	3	Poliéster	No
UFCP5402	515mm	415mm	Una bahía	3	Poliéster	No
UFCP7502	735mm	535mm	Una bahía	4	Poliéster	No
UFCP8602	835mm	635mm	Doble bahía	8	Poliéster	No
UFCP1082	1035mm	835mm	Doble bahía	10	Poliéster	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

F1 = Simple; F2= Doble.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.