


Novastar Frame, Slim-Line

Servicios públicos de energía



Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Static load-carrying capacity 200 kg

19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Ancho	Profundidad	Color	Color Code
--------------------	-------------	--------	-------	-------------	-------	------------

28230-001	6 U	323 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-060	6 U	323 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-004	9 U	456 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-063	9 U	456 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-007	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-054	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-055	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-066	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-126	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-011	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-070	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-130	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-190	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-191	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-015	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-074	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-134	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-194	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-195	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-020	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-079	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-139	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-198	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-199	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-029	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-088	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-148	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-202	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-203	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-033	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-092	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-152	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-206	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-207	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-048	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-097	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-157	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-210	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-211	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-042	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-101	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-162	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-214	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-215	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2				
Número de catálogo	Frame Material	Product Type	Carga estática	Tipo
28230-001	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-060	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-004	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-063	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-007	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-054	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-055	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-066	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-126	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-011	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-070	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-130	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

Número de catálogo	Frame Material	Product Type	Carga estática	Tipo
28230-190	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-191	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-015	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-074	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-134	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-194	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-195	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-020	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-079	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-139	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-198	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-199	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-029	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-088	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-148	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-202	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-203	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-033	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

Número de catálogo	Frame Material	Product Type	Carga estática	Tipo
28230-092	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-152	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-206	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-207	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-048	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-097	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-157	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-210	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-211	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-042	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-101	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-162	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-214	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-215	Aluminio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la

propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE