


Higrostat, ETF200



Este higrostat para control de la humedad relativa está disponible preconfigurado, ETF200, o regulable, ETF2000. Activa un dispositivo, como un calentador, en el interior del armario, ya sea al nivel preconfigurado del 65%, cuando se ha sobrepasado la humedad relativa, o bien a un nivel establecido por el usuario, que podría ser de entre un 40 y un 90 % de humedad.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Higrostat mecánico diseñado para el control de los calentadores cuando se supera la humedad relativa. La humedad relativa debe mantenerse por encima del punto de rocío para evitar la condensación y la corrosión en el interior del armario. Montaje rápido en carril DIN de 35 mm (EN 60715).

Material: Plástico según UL94 V-0.

Capacidad de corte: 250 V CA, 5 A. CC, 20 W, (30 W ETF2000).

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a +60 °C.

Vida útil: > 50,000 cycles.

Conexión: Terminal de 2 x 2.5 mm².

Protección: IP 20.

Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Controlar la humedad relativa dentro del gabinete evitará que se produzca condensación de agua

Descripción: ETF200 - Pre-set hygrostat; ETF2000 - Adjustable hygrostat

The adjustable hygrostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%

The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado	Color
ETF2000	60mm	37mm	54mm	De plástico	Suave	Gris claro
ETF200	60mm	33mm	38mm	De plástico	Suave	Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.