

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic

Power Utilities

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

CARACTERÍSTICAS

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587-2

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Color
20630-358	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-359	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-360	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-361	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-362	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-363	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-364	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Color
20630-365	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-366	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-367	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-368	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-369	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-370	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-371	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-372	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-373	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-374	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-375	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-376	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Gris negro
20630-377	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Gris negro

Table 2/3

Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Material del bastidor	Material	Tipo de producto	Carga estática
20630-358	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-359	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-360	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf

Número de catálogo	Código de color	Deconformidad con	Material del bastidor	Material	Tipo de producto	Carga estática
20630-361	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-362	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-363	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero		Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-364	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-365	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-366	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-367	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-368	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-369	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-370	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-371	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-372	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-373	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-374	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-375	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-376	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf
20630-377	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Acero	Acero	Gabinete / Rack Frame	1600 kgf

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Compatible con
--------------------	------	----------------

20630-358	Sísmica	Varistar CP
20630-359	Sísmica	Varistar CP
20630-360	Sísmica	Varistar CP
20630-361	Sísmica	Varistar CP
20630-362	Sísmica	Varistar CP
20630-363	Sísmica	Varistar CP
20630-364	Sísmica	Varistar CP
20630-365	Sísmica	Varistar CP
20630-366	Sísmica	Varistar CP
20630-367	Sísmica	Varistar CP
20630-368	Sísmica	Varistar CP
20630-369	Sísmica	Varistar CP
20630-370	Sísmica	Varistar CP
20630-371	Sísmica	Varistar CP
20630-372	Sísmica	Varistar CP
20630-373	Sísmica	Varistar CP
20630-374	Sísmica	Varistar CP
20630-375	Sísmica	Varistar CP
20630-376	Sísmica	Varistar CP

20630-377	Sísmica	Varistar CP
-----------	---------	-------------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please order attachments and components separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.