

Varistar CP Seismic Base/Plinth

Power Utilities

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

CARACTERÍSTICAS

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Color	Código de color	De conformidad con	Altura
21630-110	600 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-111	600 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-112	600 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-113	600 mm	1200 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-114	800 mm	600 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-115	800 mm	800 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Color	Código de color	Deconformidad con	Altura
21630-117	800 mm	1200 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	103 mm
21630-116	800 mm	1000 mm	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	800 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Tipo de producto	Carga estática	Tipo	Compatible con
21630-110	Acero	Gabinete / base de bastidor	400 N	Zócalo de base	Varistar CP
21630-111	Acero	Gabinete / base de bastidor	400 N	Zócalo de base	Varistar CP
21630-112	Acero	Gabinete / base de bastidor	400 N	Zócalo de base	Varistar CP
21630-113	Acero	Gabinete / base de bastidor	400 N	Zócalo de base	Varistar CP
21630-114	Acero	Gabinete / base de bastidor	400 N	Zócalo de base	Varistar CP
21630-115	Acero	Gabinete / base de bastidor	400 N	Zócalo de base	Varistar CP
21630-117	Acero	Gabinete / base de bastidor	400 N	Zócalo de base	Varistar CP
21630-116	Acero	Gabinete / base de bastidor	400 N	Zócalo de base	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please purchase the grounding kit separately.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.