


Sistema VXS, Torre, 5 U, 7 ranuras, PSU enchufable

NÚMERO DE CATÁLOGO

10836-060



Sistema de torre VXS para 7 placas VXS 6 U, 160 mm. Con opción de E/S trasera la alimentación del sistema se suministra mediante una fuente de alimentación de marco abierto enchufable.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Sistema conforme a IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane, conforme a VITA 41.0, -41.1, -41.10, -41.11

PSU, 19" compatible, 300 W; opcionalmente se puede instalar una segunda PSU

Ranura para backplane VXS/VME64x4 VME64x, 6 U, con enchufe P0 3 x ranuras de carga útil VXS conectadas como anillo

Disipación de calor por 4 ventiladores, enfriamiento de la parte delantera a la trasera; temperatura controlada con módulo de control de ventilador (FCM)

Módulo de visualización para voltajes de funcionamiento DC, ventilador y alarma de temperatura

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema
Fondo: 300mm
Altura: 496.25mm
Anchura: 221.45mm
Potencia: 250W

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE