

Zócalos laterales, PSS



Estos paneles laterales de base cierran el espacio adicional presente debajo del armario si es necesario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Paneles laterales que tapan las aberturas laterales del zócalo PFS. Paneles con doble plegado para obtener la máxima resistencia. Compatible con la gama de armarios autoportantes de acero inoxidable combinables y compactos.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L. Paneles: 1,5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 2 paneles. Accesorios de montaje incluidos en PFS.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Material
PSS1040	100mm	400mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 304
PSS2040	200mm	400mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 304
PSS1050	100mm	500mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 304
PSS2050	200mm	500mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 304
PSS1060	100mm	600mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 304
PSS2060	200mm	600mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 304
PSS1040-316	100mm	400mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316
PSS1050-316	100mm	500mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316
PSS1060-316	100mm	600mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316
PSS2040-316	200mm	400mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316
PSS2050-316	200mm	500mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316
PSS2060-316	200mm	600mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316
PSS1080-316	100mm	800mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316
PSS1100-316	100mm	999mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316
PSS2080-316	200mm	800mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316
PSS2100-316	200mm	999mm	27mm	Acero suave, Acero inoxidable	Libre-permanente	Acero inoxidable 316

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.