


Panel frontal RatiopacPRO EMC, ranurado, blindado, 3 U, 42 HP, 2,5 mm, AL, Anodizado delantero, Conductor trasero

NÚMERO DE CATÁLOGO

24572-604



El panel frontal EMC se puede insertar en rieles horizontales especiales con una elevación. No se necesitan tornillos para la fijación. El diseño permite a los usuarios utilizar una lámina frontal.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

La fijación no requiere tornillos

Los rieles horizontales especiales cubren los bordes del panel frontal (superior e inferior) y evitan el arqueamiento del panel frontal

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Ancho del rack: 42HP

Tipo de accesorio: Panel frontal

Cantidad del paquete: 1

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Conductivo

Bordes tratados: No

Fondo: 2.5mm

Acabado: Anodizado; Pasivado

Altura: 128.4mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Anchura: 213.2mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para obtener una caja blindada, todos los sellos EMC deben estar instalados (panel frontal/panel trasero ? panel lateral; panel lateral ? placa de cubierta; panel frontal/panel trasero ? carril horizontal; carril horizontal ? carril horizontal).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE