


Minipac caja de forma rectangular, escritorio

NÚMERO DE CATÁLOGO

24814-024



El estuche rectangular de perfil de aluminio permite al usuario insertar 4 PCB estándar (altura 100 mm x profundidad 160 mm). Los PCB se insertarán en ranuras en el tubo de perfil Alu. Ambos lados están cubiertos con paneles frontales de 2,5 mm de espesor.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Acomoda 4 PCB estandarizados (altura 100 mm, profundidad 160 mm) o rotado 90° para acomodar 8 PCB no estandarizados (altura 60 mm, profundidad 160 mm)

Espesor del PCB 1,6 mm, espaciado 10,16 mm (2 HP)

Longitud D = 160 mm, lado largo 110,9 mm, lado corto 70,3 mm

Versión de escritorio

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Caso de factor de forma pequeño

Familia de productos: Minipac

Tipo: Escritorio

Altura: 112.3mm

Anchura: 71.7mm

Fondo: 160.5mm

Material: Aluminio

Color: Negro

Acabado: Anodizado

Grado de protección: IP40

Refrigeración: No perforado

Forma: Rectangular

Cantidad del paquete: 1

Longitud: 160.5mm

Gross Weight: 0.783kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras dimensiones bajo petición:

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE