


# Marco Tipo Enchufable Unidad Cubierta Placa, con perforación, 21 HP, 227 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**34813-971**



Placa de cubierta para unidades enchufables tipo bastidor, con perforación garantiza un caudal de aire de aproximadamente 65%. La placa se inserta en una ranura del panel lateral.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Caudal de aire en área perforada aprox. 65 %

La placa de la cubierta se inserta arriba e abajo entre los paneles laterales

PCB solo es posible en la ranura 1

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Ancho del rack: 21HP

Fondo (D): 227mm

Cantidad del paquete: 1

Longitud (L): 220mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Tapa

Tipo: Placa de cubierta, perforada

Compatible con: Casetes


Net Weight: 0.019kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

No se puede combinar con 34812-300 y 34813-300

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**