

Varistar CP Cabeling Rack



Marco de acero soldado para alta carga estática
requirments. Preparado para altas densidades de cable e
integración de 19".

CARACTERÍSTICAS

Preconfigurado, listo para usar gabinete

Capacidad de carga estática de hasta 1600 kg

Clase de protección de entrada IP 20

Instalación de diferentes equipos de Networking posible

Gestión integrada de cables vertical y horizontal

Se puede integrar fácilmente en el sistema de contención del pasillo

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Rack

Material: Acero

Material del bastidor: Acero

Table 1/3

Número de catálogo	Altura del rack	Material de revestimiento	Color del bastidor	Altura	Código de color del bastidor	Color de revestimiento
10630-028	42U	Acero	Gris negro	2000mm	RAL 7021	Gris negro
10630-027	42U	Acero	Gris negro	2000mm	RAL 7021	Gris negro

Table 2/3						
Número de catálogo	Anchura	Fondo	Carga estática	Código de color de revestimiento	Cantidad del paquete	Carga dinámica
10630-028	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf
10630-027	800mm	1200mm	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf

Table 3/3		
Número de catálogo	Acabado	Envío rápido
10630-028	Polvo recubierto	No
10630-027	Polvo recubierto	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE