


Varistar CP Heavy-Load Cross Member para marco sísmico



Barra transversal lateral para soportar los postes de 19" en un gabinete de 800 mm de ancho que soporta carga estática de 1600 kg. El patrón del agujero permite el reccessment fácil del plano de 19" en incrementos de 25 mm.

CARACTERÍSTICAS

Barra transversal lateral para soportar los postes de 19" en un gabinete reforzado de 800 mm de ancho que soporta carga estática de 1600 kg

El patrón del agujero permite el reccessment fácil del plano de 19" en incrementos de 25 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Compatible con	Material	Acabado	Color	Código de color	Fondo
24630-153	Varistar CP	Acero	Polvo recubierto	Gris negro	RAL 7021	800mm
24630-155	Varistar CP	Acero	Polvo recubierto	Gris negro	RAL 7021	1000mm
24630-152	Varistar CP	Acero	Polvo recubierto	Gris negro	RAL 7021	600mm
24630-154	Varistar CP	Acero	Polvo recubierto	Gris negro	RAL 7021	900mm

Table 2/2

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Envío rápido
24630-153	4	Par	No

Número de catálogo	Cantidad del paquete	Unidad de paquete	Envío rápido
24630-155	4	Par	No
24630-152	4	Par	No
24630-154	4	Par	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE