

Varistar CP Protección Telescópica Tip-Over

Protección de volcado telescópica para protección de balanza con 150 kg en extensión completa y posibilidades de gestión de cables laterales y traseros.



CARACTERÍSTICAS

Protección de punta telescópica con máx. 150 kg en extensión completa

Entrada lateral y trasera del cable posible

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
24630-085	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-087	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-044	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-050	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-045	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-051	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-046	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No

Número de catálogo	Acabado	Tipo	Envío rápido
24630-052	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-086	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-088	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-047	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-053	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-048	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-054	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-049	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No
24630-055	Polvo recubierto	Protección contra la inclinación	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solo para uso junto con zócalo o zócalo móvil.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE