

Guide Rail With Coding, preassembled ESD Clip for CompactPCI/ VME64x, PC

Power Utilities

CARACTERÍSTICAS

NEW generation with coding type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units

Significantly increased stability, due to an optimized design and high quality material (PC)

Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3

"Halogen-Free", according to IEC 61249-2-21

Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements

ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail preassembled

Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Color	Cantidad del paquete	Profundidad de la placa	Ancho de ranura	De conformidad con	Material
24568-847	Rojo	10	160 mm	2	EN 45545-2	Policarbonato
24568-848	Gris	10	160 mm	2	EN 45545-2	Policarbonato
24568-850	Rojo	10	160 mm	2	EN 45545-2	Policarbonato
24568-851	Gris	10	160 mm	2	EN 45545-2	Policarbonato
24568-853	Rojo	10	70 mm	2	EN 45545-2	Policarbonato

Número de catálogo	Color	Cantidad del paquete	Profundidad de la placa	Ancho de ranura	Deconformidad con	Material
24568-854	Gris	10	70 mm	2	EN 45545-2	Polycarbonato
24568-855	Rojo	10	70 mm	2	EN 45545-2	Polycarbonato
24568-856	Gris	10	70 mm	2	EN 45545-2	Polycarbonato

Table 2/2				
Número de catálogo	Familia de productos	Tipo de producto	Tipo	Compatible con
24568-847	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	With Coding and preassembled ESD Clips	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
24568-848	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	With Coding and preassembled ESD Clips	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
24568-850	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	With Coding and preassembled ESD Clips	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
24568-851	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	With Coding and preassembled ESD Clips	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
24568-853	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	With Coding and preassembled ESD Clips	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
24568-854	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	With Coding and preassembled ESD Clips	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas

Número de catálogo	Familia de productos	Tipo de producto	Tipo	Compatible con
24568-855	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	With Coding and preassembled ESD Clips	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas
24568-856	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, InPac	Guía de tren	With Coding and preassembled ESD Clips	Subpistas, Casos, 19" chasis, Sistemas

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE