

Cajón de 19"



Cajones de 19" permiten el montaje de ordenadores portátiles, superficies de escritura para operaciones fáciles. El cajón SCHROFF 19" tiene una capacidad de carga de 15 KG, lo que permite montar una amplia gama de productos en el cajón.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 15 kg

Superficie de escritura opcional

ESPECIFICACIONES

Carga estática: 15kg
Tipo de producto: Gabinete/cajón rack
Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Acabado	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado frontal
20110-054	1U	Polvo recubierto	1	Gris claro	RAL 7035	
20110-180	1U	Polvo recubierto	1	Gris negro	RAL 7021	
20110-061	1U	Polvo recubierto	1			Anodizado

Número de catálogo	Altura del rack	Acabado	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado frontal
20110-181	2U	Polvo recubierto	1	Gris negro	RAL 7021	
20110-063	3U	Polvo recubierto	1			Anodizado
20110-062	2U	Polvo recubierto	1			Anodizado
20110-182	3U	Polvo recubierto	1	Gris negro	RAL 7021	
20110-056	3U	Polvo recubierto	1	Gris claro	RAL 7035	
20110-055	2U	Polvo recubierto	1	Gris claro	RAL 7035	

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Envío rápido
20110-054	Cajón	Gabinets de 19"	No
20110-180	Cajón	Gabinets de 19"	No
20110-061	Cajón	Gabinets de 19"	No
20110-181	Cajón	Gabinets de 19"	No
20110-063	Cajón	Gabinets de 19"	No
20110-062	Cajón	Gabinets de 19"	No
20110-182	Cajón	Gabinets de 19"	No
20110-056	Cajón	Gabinets de 19"	No
20110-055	Cajón	Gabinets de 19"	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE