


Panel trasero CompacPRO con ranuras ventiladas



El panel trasero con ranuras ventiladas se puede utilizar para el caso CompacPRO. El panel trasero está atornillado en el marco trasero.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Al material 3,0 mm

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Anodizado
Compatible con:	Casos
Familia de productos:	CompacPRO
Tipo:	Panel trasero
Tipo de producto:	Panel lateral

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Envío rápido
30823-027	3U	63HP	1	No

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Envío rápido
30823-033	4U	42HP	1	No
30823-036	4U	63HP	1	No
30823-021	3U	28HP	1	No
30823-024	3U	42HP	1	No
30823-518	4U	84HP	1	No
30823-512	2U	84HP	1	No
30823-045	6U	63HP	1	No
30823-015	2U	42HP	1	No
30823-521	6U	84HP	1	No
30823-515	3U	84HP	1	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE