

# Controlador PXI Express, 4 HP, I3-1115G4E 16-512

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**21265-120**



El controlador integrado nVent SCHROFF PXIe es el controlador integrado 3U de una ranura más compacto y potente para las plataformas PXI Express y CPClexp. Con sus capacidades de interfaz enormes y preparadas para el futuro, funciona perfectamente con la mayoría de las aplicaciones de prueba y medición. El Controller está impulsado por una 11.ª generación de procesadores Intel® Core? I3 / i5 combinados con hasta 64 GB de memoria DDR4 y admite fácilmente aplicaciones de alto ancho de banda con interconectividad de sistema PCIe Gen4 y dual 2500BASE-T preparados para el futuro.

## CARACTERÍSTICAS

Controlador de Sistema PXI Express, 3 U, 4 HP, con procesador Intel Core I3-1115G4E

PXI?-5 PXI Express hardware spec. Cumplimiento Rev.2,0

Máximo 14 Gb/s de ancho de banda PCIe

Almacenamiento actualizable m.2 NVMe y DDR4

3x USB3.1, 2x GbE y 1x DP 1,2 en el panel frontal

Completo personalizable AMI Aptio® Embedded BIOS

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Tipo: Controlador

Transferencia de datos: PCIe Gen3

Altura del rack: 3U

De conformidad con: PXISA PXI-5 R1.1

Fondo: 160mm

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Conforme a PICMG rev. 3,0 y PXI-5.

Controladores modificados disponibles bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE