


Novastar Top Cover Flush



Las cubiertas superiores empotradas se utilizan para recintos con menos densidad electrónica donde la refrigeración no es una necesidad. Además, a medida que la cubierta se coloca en el marco, consume menos space verticalmente y es más asético.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

RAL 7021

St, 1 mm

Incl. Puesta a tierra

La cubierta enrasada se coloca en el marco y no sobresale por encima de él

ESPECIFICACIONES

Anchura:	553mm
Tipo de producto:	Gabinete/rack Top Cover
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado	Tipo
25230-001	500mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Rubor
25230-044	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Rubor
25230-043	900mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Rubor
25230-003	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Rubor
25230-002	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto	Rubor

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
25230-001	No
25230-044	No
25230-043	No
25230-003	No
25230-002	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene levantar el ojo por separado si es necesario.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE