

Tornillo Panhead, Pozidrive

Tornillo Panhead, Pozidrive.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tornillo Panhead, pozidrive

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Tornillo

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Diámetro	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos
21102-024	3mm	6mm	Zinc plateado	100	M3	
21120-150	5mm	10mm	Zinc plateado	100	M5	
21101-314		5mm	Niquelado	100	M2.5	

Número de catálogo	Diámetro	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos
21100-021	6mm	16mm	Zinc plateado	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	Zinc plateado	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	Zinc plateado	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO
21120-202	6mm	16mm	Zinc plateado	50	M6	
21120-203	6mm	16mm	Zinc plateado	100	M6	
21101-219		6mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit
21101-069		8mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit
21101-220		10mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit
21100-788		12mm	Zinc plateado	100	M5	EuropacPRO
21101-221		12mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit
21101-222		16mm	Niquelado	100	M2.5	Frame Type Plug-in Unit

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Tipo de rosca	Certificaciones	Envío rápido
21102-024	Tornillo Panhead		Métrica	RoHS	No
21120-150	Bloque de codificación	Gabinete		RoHS	No
21101-314	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS	No
21100-021	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21100-022	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21100-650	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21120-202	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			No
21120-203	Tornillo Panhead	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			No
21101-219	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS	No
21101-069	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS	No
21101-220	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS	No
21100-788	Tornillo Panhead	Subpistas		RoHS	No
21101-221	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS	No

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Tipo de rosca	Certificaciones	Envío rápido
21101-222	Tornillo Panhead	Backplanes, Adaptadores de prueba		RoHS	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE