


Tornillo Panhead, Torx

Tornillos Panhead.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tornillo Panhead

ESPECIFICACIONES

Tipo: Tornillo Panhead
Tipo de producto: Tornillo
Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Compatible con
24560-148	10mm	Niquelado	100	M2.5		Backplanes, Adaptadores de prueba
24560-147	7mm	Niquelado	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Número de catálogo	Longitud	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Compatible con
24560-161	12mm	Niquelado	100	M2.5		Backplanes, Adaptadores de prueba
24560-135	6mm	Zinc plateado	100	M4	EuropacPRO	Subpistas
24571-371	14mm	Zinc plateado	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-372	10mm	Zinc plateado	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-178	6mm	Niquelado	100	M2.5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-162	14mm	Niquelado	100	M2.5		Backplanes, Adaptadores de prueba
24560-163	16mm	Niquelado	100	M2.5		Backplanes, Adaptadores de prueba

Table 2/2

Número de catálogo	Par de apriete	Envío rápido
24560-148	0.3N·m	No
24560-147	0.3N·m	No
24560-161	0.3N·m	No
24560-135	1.3N·m	No

Número de catálogo	Par de apriete	Envío rápido
24571-371	2.4N·m	No
24571-372	2.4N·m	No
24560-178		No
24560-162		No
24560-163		No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE