

Varistar CP Flat Top Cover con recortes

Flat top cover with cutout + brush strip_Varistar CP

Cubierta superior de rack con zonas recortadas. Los cepillos, la protección del borde o el panel de la cubierta tienen que elegir de la gama de accesorios.

CARACTERÍSTICAS

Cubierta superior plana con recortes

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/rack Top Cover

Código de color: RAL 7021

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Acabado	Tipo
21630-034	600mm	1000mm	1	Gris negro	Polvo recubierto	Recorte
21630-042	800mm	1200mm	1	Gris negro	Polvo recubierto	Recorte
21630-041	800mm	1100mm	1	Gris negro	Polvo recubierto	Recorte
21630-040	800mm	1000mm	1	Gris negro	Polvo recubierto	Recorte
21630-036	600mm	1200mm	1	Gris negro	Polvo recubierto	Recorte
21630-035	600mm	1100mm	1	Gris negro	Polvo recubierto	Recorte

Table 2/2

Número de catálogo	Envío rápido
21630-034	No

Número de catálogo	Envío rápido
21630-042	No
21630-041	No
21630-040	No
21630-036	No
21630-035	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida cepillos, paneles de cubierta de la gama de accesorios.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE