


Varistar CP Cubierta superior plana con zonas de pre-recorte



Cubierta superior de rack con zonas de corte micro perforadas. Los cepillos, la protección del borde o el panel de la cubierta tienen que elegir de la gama de accesorios.

CARACTERÍSTICAS

Cubierta superior plana con zonas de pre-recorte

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Gabinete/rack Top Cover
Código de color: RAL 7021
Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Tipo	Envío rápido
21630-457	600mm	600mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-458	600mm	800mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-459	600mm	900mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-005	600mm	1000mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-460	800mm	600mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-461	800mm	800mm	1	Gris negro	Recorte	No

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Tipo	Envío rápido
21630-462	800mm	900mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-024	800mm	1000mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-012	600mm	1100mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-023	600mm	1200mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-026	800mm	1200mm	1	Gris negro	Recorte	No
21630-025	800mm	1100mm		Gris negro	Recorte	No

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida cepillos, paneles de cubierta de la gama de accesorios.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE