

Colgador nVent CADDY Rod Lock para Viga tipo Joist



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente por debajo de la vigueta de celosía

Se instala fácilmente tanto en la cuerda superior como en la inferior de la Viga Tipo Joist

La tapa de protección plástica evita que la suciedad y los revestimientos estructurales obstruyan el mecanismo “presione para instalar”

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

El sencillo diseño de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Factor de seguridad de carga estática	Tamaño de la varilla (RS)	Altura (H)	Anchura (W)
CRLJ37EG	Acero	Electro galvanizado	3,5:1	0.375	188 mm	94 mm


Table 2/2

Número de catálogo	A	Tamaño de llave 1	Tamaño de llave 2	Carga estática
CRLJ37EG	15.90 - 31.8 mm	9/16mm	15/16mm	3500N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tamaño de llave 1 representa el tamaño de la tuerca hexagonal que se utiliza para ajustar a viguetas de celosía. El tamaño de llave 2 representa el tamaño de la tuerca hexagonal nVent CADDY Rod Lock.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

