

Sistema PEN desconectable



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Producto dedicado que permite la separación de PEN a PE+N

Solución única para redes TN-C/TN-S

Sistema con desconexión segura

Identificación clara

Evita los errores de medición

Evita los errores de reconexión

Se incluyen etiquetas adhesivas de protección en 12 idiomas

ESPECIFICACIONES

Table 1/2



Número de catálogo	Número de artículo	De conformidad con	Corriente nominal máxima, IEC	Tamaño de rosca (TS)	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado
PEN-D100	568805	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1	250A	M8	20 mm	5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Deconformidad con	Corriente nominal máxima, IEC	Tamaño de rosca (TS)	Anchura de embarrado	Grosor de embarrado
PEN-D75	568800	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	125A	M6	15 mm	5 mm
PEN-D300	568810	IEC® 60439.1, IEC® 61439,1	630A	M10	30 mm	10 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)	A	B
PEN-D100	568805	68.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm
PEN-D75	568800	68.2mm	120 mm	96 mm	100 mm	75 mm
PEN-D300	568810	78.2mm	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE