

Trenzado redondo RRCB en bobina, cobre simple



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra

Material no magnético

ESPECIFICACIONES

Material: Cobre

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Diámetro del cable	Longitud
RRCB15-10	557420	75A	10mm ²	560	0.15mm	25m
RRCB15-16	557430	120A	16mm ²	900	0.15mm	25m
RRCB15-25	557440	150A	25mm ²	1416	0.15mm	25m

Número de catálogo	Número de artículo	Corriente nominal	Sección transversal	Número de conductores	Diámetro del cable	Longitud
RRCB15-30	557450	180A	30mm ²	1680	0.15mm	25m
RRCB15-50	557460	250A	50mm ²	2820	0.15mm	25m
RRCB15-6	557400	45A	6mm ²	352	0.15mm	25m
RRCB15-75	557470	300A	75mm ²	4236	0.15mm	25m

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro	Peso por unidad
RRCB15-10	557420	5 mm	0.1 kg
RRCB15-16	557430	6 mm	0.16 kg
RRCB15-25	557440	8 mm	0.25 kg
RRCB15-30	557450	9 mm	0.3 kg
RRCB15-50	557460	11 mm	0.5 kg
RRCB15-6	557400	4 mm	0.06 kg
RRCB15-75	557470	14 mm	0.75 kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por metro (3,28 ft).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.