

Ángulos para rack ProLine S1

Data Solutions



Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados. Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado tiene un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulgadas). Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA. Los ángulos de rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado. Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre. Se incluyen todos los herrajes y soportes para ensamblarlos en el gabinete.

CARACTERÍSTICAS

Los ángulos de rack se venden en pares con la marca RU en todos los lados.

Un lado está roscado 10-32 mientras que el otro lado es un orificio cuadrado (0.375 x 0.375 pulg.)

Ambos lados están espaciados según el estándar universal EIA

Los ángulos para rack se pueden ensamblar en configuración de orificio roscado o cuadrado.

Los ángulos para rack y los soportes de montaje están hechos de acero de gran calibre.

Todos los herrajes y soportes están incluidos para ensamblar en el gabinete.

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
PS1RA216	36757	2100mm	600mm	600mm	Acero suave	Polvo recubierto
PS1RA238	39251	2300mm	800mm	800mm	Acero suave	Polvo recubierto
PS1RA127	36756	1200mm	700mm	700mm	Acero suave	Polvo recubierto
PS1RA237	39248	2300mm	700mm	700mm	Acero suave	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
PS1RA236	39247	2300mm	600mm	600mm	Acero suave	Polvo recubierto
PS1RA218	36914	2100mm	800mm	800mm	Acero suave	Polvo recubierto
PS1RA126	36755	1200mm	600mm	600mm	Acero suave	Polvo recubierto
PS1RA217	36758	2100mm	700mm	700mm	Acero suave	Polvo recubierto

Table 2/3						
Número de catálogo	Número de artículo	Color	Código de color	Espesor	Unidades de rack	Compatible con altura
PS1RA216	36757	Jet Black	RAL 9005	2.66mm	45U	2100mm
PS1RA238	39251	Jet Black	RAL 9005	2.66mm	48U	2300mm
PS1RA127	36756	Jet Black	RAL 9005	2.66mm	24U	1200mm
PS1RA237	39248	Jet Black	RAL 9005	2.66mm	48U	2300mm
PS1RA236	39247	Jet Black	RAL 9005	2.66mm	48U	2300mm
PS1RA218	36914	Jet Black	RAL 9005	2.66mm	45U	2100mm
PS1RA126	36755	Jet Black	RAL 9005	2.66mm	24U	1200mm
PS1RA217	36758	Jet Black	RAL 9005	2.66mm	45U	2100mm

Table 3/3		
Número de catálogo	Número de artículo	Se ajusta a la anchura
PS1RA216	36757	600mm
PS1RA238	39251	800mm
PS1RA127	36756	700mm

Número de catálogo	Número de artículo	Se ajusta a la anchura
PS1RA237	39248	700mm
PS1RA236	39247	600mm
PS1RA218	36914	800mm
PS1RA126	36755	600mm
PS1RA217	36758	700mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE