

# Kit de enlace de conector de guía de raíl con manguera y accesorios



Los enlaces del conector de guías nVent ERICO Cadweld están diseñados para soldarse a la red de raíles en el nivel del eje neutral del perfil del raíl. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.

## CARACTERÍSTICAS

Proporciona resistencia eléctrica constante

Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador

Equipo de instalación simple y fácilmente portátil

Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos

Alta duración

Se entrega como un kit que incluye todos los componentes necesarios para el lugar del trabajo

Los enlaces para conectores de carriles nVent ERICO Cadweld y el material de soldadura nVent ERICO Cadweld proporcionan juntas con máxima resistencia a la corrosión

Incluye componentes de conexión y clips de guía

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Estilo de terminal de conexión | Tamaño del conductor |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| SBK341             | Pestaña                        | 3/16" Bondstrand     |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit incluye: (4) conectores de guías largos de 4" (101,6 mm), (4) material de soldadura de aleación F80, (1) manguera de caucho de 50" (15,24 m), (4) clips para clavar en las guías, (1) tubo de sellador de caucho siliconado de 2,8 oz, (4) manguitos termorretráctiles y (4) manguitos de compresión.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.