

Perfil de aluminio de CABS, UL



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para uso con kits de módulo de CABS, UL

Disponible en varias longitudes para adaptarse a cajas de distintas anchuras y profundidades

Orificios perforados en la fábrica para un ensamblaje rápido

Los orificios con separaciones equitativas ofrecen un espaciamiento congruente y preciso

Mejora la resistencia al doblado mediante la interconexión o el apilamiento de dos perfiles

Ahorro de tiempo y menores costos totales de instalación en comparación con los métodos tradicionales

Diseño estandarizado y de calidad industrial

Cumple con RoHS

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio

Acabado: Anodizado

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)	A
--------------------	--------------------	--------------	------------	-------------	------------------------	---

CABSAL18	549512	457.2mm	29.2 mm	45.7 mm	11.9 mm	19 mm
CABSAL36	549515	914.4mm	29.2 mm	45.7 mm	11.9 mm	19 mm
CABSAL54	549517	1371.6mm	29.2 mm	45.7 mm	11.9 mm	19 mm
CABSAL24	549513	609.6mm	29.2 mm	45.7 mm	11.9 mm	19 mm
CABSAL48	549516	1219.2mm	29.2 mm	45.7 mm	11.9 mm	19 mm
CABSAL30	549514	762mm	29.2 mm	45.7 mm	11.9 mm	19 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
CABSAL18	549512	0.69 kg
CABSAL36	549515	1.38 kg
CABSAL54	549517	2.07 kg
CABSAL24	549513	0.92 kg
CABSAL48	549516	1.84 kg
CABSAL30	549514	1.15 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE